



LOS GUANTES AISLANTES DE CAUCHO DE SALISBURY Y están disponibles en tallas 7 a 12, incluyendo las medias. La correcta adaptación es importante para minimizar la irritación y la fatiga. Para determinar el tamaño del guante, mida la circunferencia alrededor de la palma de su mano. Deje un espacio adicional para utilizar guantes internos de tela, especialmente los guantes

La Clase 00 está disponible en rojo y negro, caucho natural azul, y bi-color azul/ naranja Tipo II. El caucho resistente al ozono. Los guantes Clase 0 están disponibles en color rojo, negro, caucho natural Tipo I o azul Tipo II, Salicó resistente al ozono. El contraste entre el color naranja exterior delgado y el color azul interior hace que la inspección de cortes y desgastes sea más fácil cuando el guante está in adido o estirado.

Los guantes de Clase 2 están disponibles únicamente en caucho Tipo I. Todos los guantes aislantes de caucho son extremadamente flexibles y facilitan trabajar con piezas pequeñas. Los guantes Clase 2 superan las normas ASTM D120 y IEC EN60903.

GUANTES AISLANTES DE CAUCHO

CLASE	LONGITUD	COLOR	TAMÑO
E00	11 o 14	R, BLB	7, 8, 8H, 9, 9H, 10, 10H, 11, 11H, 12
E 0	11 o 14	R, BLB, Y	
E 1	14,16 o 18	B,YB o RB	
E 2	14,16 o 18	B,YB o RB	

Clase 3 y 4 disponibles.

EJEMPLO EO11R10 es un guante rojo Clase 0, 11" de largo y Medida 10.

Caucho Natural Tipo I disponible en: R=Rojo, Y=Amarillo, B=Negro, RB=Rojo dentro, Negro por fuera, YB= Amarillo por dentro, Negro por fuera Caucho Salicó Tipo II disponible en BL=Azul.



E011BL8

E0011B8

E0014R8

E216YB10



10-4

TALCO PARA GUANTES TEN-FOUR™

es un talco refrigerante, sin fricción que absorbe la humedad y la transpiración cuando se utilizan los guantes de caucho. La botella de 6 oz se acomoda fácilmente en un bolsillo o bolsa para guantes. El paquete de 4 cuartos es utilizado en laboratorio de prueba como un polvo para desempolvar.

TALCO PARA GUANTES TEN-FOUR™

CATÁLOGO #	DESCRIPCIÓN	PESO libras (kgs)
10-4	12 botellas de 6 oz.	5.5 (2.5)
10-4-4QT	A granel (4 cuartos), individual	8 (3.63)

USO MÁXIMO DE LOS GUANTES AISLANTES DE CAUCHO

CLASE	VOLTAJE DE PRUEBA AC / DC	VOLTAJE DE USO MÁXIMO AC / DC
00	2500 / 10,000	500 / 750
0	5,000 / 20,000	1,000 / 1,500
1	10,000 / 40,000	7,500 / 11,250
2	20,000 / 50,000	17,000 / 25,500
3	30,000 / 60,000	26,500 / 39,750
4	40,000 / 70,000	36,000 / 54,000



MIDA LA CIRCUNFERENCIA DE LA PALMA DE LA MANO PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DEL GUANTE.